

Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Raven Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 62C1GAT6EU
 EAN: 0195713047593



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	51.6 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm
Gewicht	14.65 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

