

## HP 14s-fq1456ng - 35.6 cm (14") - Ryzen 5 5500U - 12 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 14s-fq1456ng - Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 10 Home 64-Bit - Radeon Graphics - 12 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Natural Silver, lackiert (Abdeckung und Unterteil), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: HP Inc.  
 Hersteller Artikel Nr: 4K565EA#ABD  
 EAN: 0196068863807

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 14s-fq1456ng - 35.6 cm (14") - Ryzen 5 5500U - 12 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	12 GB DDR4 (1 x 8 GB + 1 x 4 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	35.6 cm (14") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 9.75 Stunden
Farbe	Natural Silver, lackiert (Abdeckung und Unterteil), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.4 cm x 22.5 cm x 1.79 cm
Gewicht	1.46 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

