

Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i7 11800H - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1 - Core i7 11800H / 2.3 GHz - Win 11 Pro 64-bit - GF RTX 3050 Ti - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) - Wi-Fi 6 - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 21B1000YGE
 EAN: 0196118349916

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH - 39.6 cm (15.6") - Core i7 11800H - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 11800H / 2.3 GHz (4.6 GHz) / 24 MB Cache
Speicher	32 GB DDR4 (2 x 16 GB)
Speicherkapazität	1 TB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 3840 x 2160 / Ultra HD 4K
Grafik	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / Intel UHD Graphics
Videospeicher	4 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 6.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Dual Tone Mineral Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.9 cm x 24.95 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert