

Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL - 33.8 cm (13.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V9 - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 11 Pro 64-bit - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Dual Tone Mineral Gray - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20V900AAGE
 EAN: 0196118360973

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL - 33.8 cm (13.3") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1200 / WUXGA
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie	Bis zu 16 Stunden
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Dual Tone Mineral Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.9 cm x 21 cm x 1.49 cm
Gewicht	1.26 kg
Lokalisierung	Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

