

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F4-2666C19Q-128GVK
EAN: 4713294224613



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	128 GB: 4 x 32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL19 (19-19-19-43)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Vier-Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.2 V