

Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3 - Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20X300G1GE
 EAN: 0196378911335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	1 TB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Wireless Broadband (WWAN)	4G LTE
Dienstleister	Wartung nicht enthalten
Batterie	Bis zu 11.255 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.65 cm x 25 cm x 2.1 cm
Gewicht	1.98 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

