

AVM FRITZ!Box 7530 AX - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 7530 AX - Wireless Router
- DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE -
802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band -
VoIP-Telefonadapter (DECT)

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
Hersteller Artikel Nr: 20002944
EAN: 4023125029448



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7530 AX - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2+, Vplus 35b
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 1800 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS, IPv6
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Print Server, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, NAS-Support, MU-MIMO-Technologie, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, Hotspot Zugangspunkt-Fähigkeit, Gästezugang, dynamischer DNS-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm
Lokalisierung	International

