

## Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4 -  
Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 11 Pro  
64-bit - Radeon Graphics - 16 GB RAM -  
512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x  
1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Mineral Grey -  
kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
Hersteller: Lenovo  
Hersteller Artikel Nr: 21A400BSGE  
EAN: 0196118909493

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 11 Pro 64-bit - Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Speicherkapazität	512 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Ethernet
Batterie	3 Zellen - bis zu 7.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Mineral Grey
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.7 cm x 23.5 cm x 1.89 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

