



WMF 2-0415400011 - Tisch - Edelstahl - Edelstahl - 1 Flasche(n) - 143 mm - 143 mm

Sekt-und Weinkühler WMF Ambient - 14.3x23.7 cm

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Gruppe | Taschen / Tragebehältnisse |
| Hersteller | WMF |
| Hersteller Art. Nr. | 2-0415400011 |
| EAN/UPC | 4211129132947 |

Marketing

Für leuchtende Auftritte und zur effektvollen Dekoration: illuminiertes Wein- und Sektflaschenkühler für Flaschen bis zu einem Durchmesser von 92 mm. Zwei Leuchtringe jeweils am oberen und am unteren Ende des Kühlers sorgen für eine stimmungsvolle Beleuchtung, die mittels einfacher Berührung des Gehäuses aus Cromargan® (WMF Easy Touch Technologie) gesteuert wird. Dabei sind drei unterschiedliche Beleuchtungsstufen einstellbar. Der flexible, unzerbrechliche Kühlakku kann platzsparend im Tiefkühlfach aufbewahrt werden.

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------------------|--------------|
| Höhe | 237 mm |
| Breite | 143 mm |
| Tiefe | 143 mm |
| Innenfarbe | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Bauform | Tisch |
| Kapazität der Flaschen | 1 Flasche(n) |

Ausführliche Details

| Gewicht & Abmessungen | |
|-----------------------|-----------|
| Höhe | 237 mm |
| Breite | 143 mm |
| Tiefe | 143 mm |
| Design | |
| Innenfarbe | Edelstahl |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Bauform | Tisch |
| Ergonomie | |
| Eingebaute Anzeige | Nein |
| Innenlicht | Ja |
| Leistung | |
| Kapazität der Flaschen | 1 Flasche(n) |
| Gefrierschrank | |
| Eingebautes Gefrierfach | Nein |