

ASUS ZenScreen MB165B - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ASUS ZenScreen MB165B - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1366 x 768 WXGA @ 60 Hz - TN - 220 cd/m² - 500:1 - 10 ms - USB - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0703-B01170
 EAN: 4711081160151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen MB165B - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WXGA 1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	220 cd/m ²
Kontrast	500:1
Reaktionszeit	10 ms (tr + tf)
Farbunterstützung	260.000 Farben
Eingangsanschlüsse	USB
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	DC 5 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm
Gewicht	780 g

