

### Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 62CBRAT6EU  
 EAN: 0195713542999

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 27 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm
Gewicht	8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Kennzeichnung	

