

Lenovo V17 G2 ITL - 43.9 cm (17.3") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V17 G2 ITL 82NX - Core i3 1115G4 / 3 GHz - Win 10 Home 64-Bit - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") TN 1600 x 900 (HD+) - Wi-Fi 6 - Iron Gray - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 82NX00DFGE
 EAN: 0195890003429



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo V17 G2 ITL - 43.9 cm (17.3") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / 3 GHz (4.1 GHz) / 6 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") LED-Hintergrundbeleuchtung 1600 x 900 / HD+
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie	Bis zu 6.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller

