

### Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 10610U - vPro - 32 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 20T4 - Core i7 10610U / 1.8 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - Quadro P520 - 32 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 20T4000KGE  
 EAN: 0195042070354

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 10610U - vPro - 32 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Prozessor	Intel Core i7 (10. Gen.) 10610U / 1.8 GHz (4.9 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	32 GB DDR4 (1 x 16 GB + 16 GB (integriert))
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA Quadro P520 / Intel UHD Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR5 SDRAM
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	4G-aufrüstbar
Batterie	Bis zu 16.5 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.58 cm x 24.8 cm x 1.91 cm
Gewicht	1.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

