

Lenovo V15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V15 G2 ITL 82KB - Core i3 1115G4 / 3 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 82KB000DGE
 EAN: 0195477044401



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo V15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i3 1115G4 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / 3 GHz (4.1 GHz) / 6 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 5.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller

