

Produktdatenblatt



DeWALT - DCS356NT-XJ - Akku-Multi-Tool - 18V

Produktbeschreibung: DeWALT - DCS356NT-XJ - Akku-Multi-Tool (oszillierend) in T-STAK- 18V, ohne Akku, Oszillation 13.000/16.000/20.000 min-1, Osz.-Winkel 3,2°/1,6°, 1,7 kg

Gruppe:
Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Elektrische Werkzeuge
DeWalt
DCS356NT-XJ
5035048726532



Produktstärken:

- Neue Generation des leistungsstarken Multi-Tools aus der XR Akku-Serie
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter gewährleistet perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Spürbare Reduzierung von Vibrationen und Geräuschpegel und damit ermüdungsärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel
- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse
- Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe
- Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
- Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Serienmäßig in T-STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Hauptmerkmale

Produkttyp:	Akku-Multi-Tool
Akku-Technologie:	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Oszillation:	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min-1
Oszillationswinkel:	3,2° bzw. inks und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge:	ja
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus):	1,5 bzw. 1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA):	79 db(A)
Schallleistungspegel (LWA):	89 db(A)
K-Wert (Schalldruck):	3 db(A)
Vibrationen:	10,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen):	1,5 m/s ²

Lieferumfang:

Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag
Multifit-Zubehöradapter
Airlock-Absaugadapter
Montagewerkzeug
T-STAK-Box II

29-tlg. Zubehör-Set mit:

1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm)
1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm)
1 x Schleifplatte
8 x Schleifpapier (K 60)
8 x Schleifpapier (K 120)
9 x Schleifpapier (K 240)
1 x fester Spachtel

Garantie:

3 Jahre DeWalt- Garantie
(bei Online-Registrierung)

