

HP 255 G8 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 255 G8 - Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 11 Home 64-bit - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 5B6L2ES#ABD
 EAN: 0196337571075



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 255 G8 - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 11 Home 64-bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe, HP Value
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz
Grafik	AMD Radeon Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
Batterie	3 Zellen - bis zu 10.25 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Asteriod silberfarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.74 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

