

DIGITUS[®] Lüftermodule für DIGITUS[®] 19" IP55 Wandgehäuse



✓ 5 Jahre Produktgarantie

✓ Erhältlich als 1-Lüfter oder
2-Lüfter-Version

✓ Luftzirkulationskapazität:
2,3 - 3 cbm/min

✓ Fertig vorinstalliert - sofort einsetzbar

Kurzbeschreibung

DIGITUS[®] Lüftermodule für DIGITUS[®] 19" IP55 Wandgehäuse, 1 Lüfter oder 2 Lüfter

Features

- Erhältlich als 1-Lüfter oder 2-Lüfter-Version
- Luftzirkulationskapazität: 2,3 - 3 cbm/min
- 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0.13/0.11 A, 2300/3000 rpm, 42 dB
- Lebenszyklus: 10.000 h
- Betriebstemperatur Analog-Thermostat: 0 °C bis +35 °C

Logistische Daten

Artikelnummer	Produktabmessungen in mm	Verpackungsabmessungen in mm	Nettogewicht der Produkts in kg	Bruttogewicht des Produkts in kg
DN-19 FAN-1-WM-I	346 x 175 x 50	380 x 160 x 60	1,53	1,76
DN-19 FAN-2-WM-I	346 x 175 x 50	380 x 160 x 60	1,97	2,20

Produktübersicht

Die DIGITUS[®] Lüftermodule für DIGITUS[®] IP55 Wandgehäuse wurden speziell für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt. Mit einer Luftzirkulationskapazität: von 2,3 - 3 cbm/min und einem Lebenszyklus von 10.000 Stunden sind sie die perfekte Ausrüstung für Ihre 19" IP55 Wandgehäuse. Die Lüftermodule besitzen ein Thermostat sowie Schalter und sind fertig vorinstalliert und somit sofort einsetzbar.

DIGITUS[®] Lüftermodule für DIGITUS[®] 19“ IP55 Wandgehäuse

Artikelnummer Information

DN-19 FAN-1-WM-I	Lüftermodul für IP55 Wandgehäuse, 1 Lüfter, Thermostat, Schalter, gefiltert, 50 x 346 x 175 mm
DN-19 FAN-2-WM-I	Lüftermodul für IP55 Wandgehäuse, 2 Lüfter, THERmostat, Schalter gefiltert, 50 x 346 x 175 mm

Artikelnummer Information - DIGITUS[®] IP55 Wandgehäuse

DN-19 07U-I-OD	DIGITUS [®] 07HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 490x600x450 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 09U-I-OD	DIGITUS [®] 09HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 579x600x450 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 12U-I-OD	DIGITUS [®] 12HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 713x600x450 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 16U-I-OD	DIGITUS [®] 16HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 891x600x450 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 07U-6/6-I-OD	DIGITUS [®] 07HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 490x600x600 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 09U-6/6-I-OD	DIGITUS [®] 09HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 579x600x600 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 12U-6/6-I-OD	DIGITUS [®] 12HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 713x600x600 mm, Farbe Grau RAL 7035
DN-19 16U-6/6-I-OD	DIGITUS [®] 16HE IP55 Outdoor-Wandgehäuse, 891x600x600 mm, Farbe Grau RAL 7035