

# DIGITUS DisplayPort Adapterkabel

AK-340305-010-W  
EAN 4016032291459



**DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DVI(24+1) St/St, 1.0m, DP 1.1a kompatibel, CE, we**

Dieses digital HD Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV mit DVI Schnittstelle.

**Digital Full HD, Dual Link**

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Verwendeter Chipsatz PTN3361BB für Full HD Auflösung 1080p@60Hz
- AWG: 32
- Arretierung: kein
- Kontaktoberfläche: vernickelt

- Farbe Kabel: weiß
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	130	9,00	50,00	32,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	1	0,07	2,00	16,00	21,00	672,00
Einzel-VPE	1	0,07	15,00	15,00	3,50	787,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	15,00	15,00	3,50	787,50

**Weitere Anwendungsbilder:**

