

# DIGITUS Mobiles Fusions Spleißgerät

**DN-10ES**  
**EAN 4016032463696**



**Einfaches Spleißgerät für FTTH Anwendungen SM; MM 250 und 900 Faserhalter, Farbe schwarz Orange**

Das Spleißen von Multi- und Singlemode Fasern wird mit diesem Gerät eine Ihrer leichtesten Übungen. Konzipiert für den FTTH-Einsatz ist dieses Spleißgerät jedoch auch für den Einsatz in Büros oder in der Industrie geeignet. Ausgestattet mit einem farbigen Display sehen Sie µm-genau, wie die einzelnen Fasern verspleißt werden. Das Handling ist durch nur 3 Knöpfe am Bedienfeld sehr einfach gehalten, sodass sich auch ungelernete Anwender schnell in diesen Bereich einarbeiten können. Die integrierte Handpresse mit Crimpspleißschutz sorgt für sauberes Spleißen und somit beste Übertragungsraten. Zudem kalibriert sich das Spleißgerät selbst, sodass es in verschiedensten Umgebungen problemlos einsetzbar ist. Das Spleiß-Set bekommen Sie in einem praktischen, gepolsterten Koffer, in dem weitere Tools vorhanden sind. Sie erhalten unter anderem eine Abisolierzange und 3 verschiedene Fiberglashalterungen. Das geringe Gewicht und der praktische Tragekoffer machen dieses Spleißgerät zum idealen Begleiter für unterwegs. Viel Leistung zum kleinen Preis.

**Intuitives und professionelles Handling - Easy to use mit 3 Button Lösung**

- Spleiß-Programme: 3 vordefinierte, SMF, MMF, OM1
- Features: Fehlererkennung, SD-Kartenschacht für Logs, Zugtestfunktion
- Automatische Höhenkompensation: bis 4100 m (Feuchtigkeit u. Temperatur)

- Für Fasern SM (ITU-T G.652) & MM (ITU-T G.651) geeignet
- Manteldurchmesser: 250 und 900 µm
- Spleißverlust: 0,03 dB (SM), 0,01 dB (MM) (Typisch)
- Spleißzeit: Ca. 7 Sekunden bei Standard SM Fasern
- Spleißmodi: Auto für SM und MM
- Spleißschutz: Spleißschutz-Presse
- USB-Anschluss: mini USB
- Speicher: 1 MB intern, SD-Kartenschacht
- Mikroskopische Kamera: 140-fache Vergrößerung
- Monitor: LCD 2,8"
- Akkuleistung: Ca. 100 Spleiße (Typisch)
- Akku: Lithium-Ionen Batterie 6 V, 125 mA, 3400 mAh
- Netzteil: 100 - 240 V AC
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
- Abmessungen: L 23 x B 10 x H 5,3 cm
- Gewicht: 800 g

**Lieferumfang**

- 1x Fusions Spleißgerät
- 1x Abisolier- und Schneidzange
- 3x Glasfaserhalterungen
- 1x austauschbarer Fusionsofen
- 1x austauschbarer Fusionsofen
- 1x Li-Ion Akku
- 1x Netzteil
- 1 x Anleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	2,10	10,00	37,00	28,00	10.360,00
Innen-VPE	1	2,10	10,00	37,00	28,00	10.360,00
Einzel-VPE	1	2,10	10,00	37,00	28,00	10.360,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,45	10,00	37,00	28,00	10.360,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

