

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras

Das CHERRY DW 9100 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und extra flaches Design. Verbinden Sie die Funkmaus und Tastatur wahlweise mit dem beiliegenden 2,4 GHz-Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth®. Durch einen Schalter an der Wireless Maus bzw. Tastatur wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z. B. ein Notebook per Bluetooth® 4.2 und zusätzlich ein PC über Funk mit dem gleichen Desktop bedienen. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung. Die Reichweite von bis zu 10 Metern ist dabei z. B. auch für Multimedia Anwendungen am Fernseher ausreichend.

Das CHERRY DW 9100 SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie die Funkmaus und Tastatur bequem über das beiliegende USB-C Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich die drahtlose Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.

Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Funktastatur mit der abnehmbaren Magnet-Leiste entsprechend anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor.

Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochsteltaste, die Rollen-Taste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Überaus komfortabel und

praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen.

Optisch, perfekt dazu passend, wartet auch die kabellose Computer Maus mit zahlreichen Features auf. Gummiierte Seitenteile und eine kompakte Form bewirken ein ideales Handgefühl. Die Auflösung lässt sich 3-stufig per Knopfdruck einstellen: 1000, 1600 oder 2400 dpi. Eine zweifarbige Status-LED gibt Ihnen dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Ein extra langlebiges Musrad mit optischer Abtastung und eine magnetische Verstaumöglichkeit für den USB-Receiver sind weitere Details, die keine Wünsche offenlassen.

Egal ob für mobiles Arbeiten, im Office oder Home Office: Das DW 9100 SLIM Desktop ist immer Ihr stilvoller Begleiter. Mit wahlweiser Bluetooth® oder Funk-Verbindung bleiben Sie flexibel und sind für alle Eventualitäten gerüstet.

Entscheidende Vorteile

- Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk – jeweils mit AES-128 Verschlüsselung
- Per USB-C wiederaufladbare Lithium Akkus in Maus und Tastatur
- Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand, Ladestatus und Maus-Auflösung an
- Weitere Status-LEDs für CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste
- Extra kleiner Nano-Empfänger für Funk-Betrieb
- 6 Maustasten und Scrollrad
- Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung bis zu 2400 dpi
- Langlebige Tastenbeschriftung
- Massive Metallplatte in der Tastatur für maximale Standfestigkeit
- Präzise Scherenmechanik für ideales Betätigungsgefühl
- Magnetische Aufstelleiste zur Einstellung der Neigung

Technische Daten

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

Tastatur: ca. 675 g (inkl. Akku + Magnetleiste)

Maus: ca. 90 g (inkl. Akku)

Empfänger: ca. 2 g (Empfänger)

Kabel: ca. 25 g

Transportbeutel Maus: ca. 10 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1.000 g

Funkreichweite:

ca. 10 m

Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Lagertemperatur:

-15 °C bis 60 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit

Arbeitstemperatur:

0 °C bis 40 °C max. 85 % Luftfeuchtigkeit

Stromaufnahme:

Tastatur: typ. 5 mA

Maus: typ. 5 mA

Empfänger: typ. 25 mA

Anschluss:

Wireless, wahlweise über 2,4 GHz Funk (mittels USB Funkempfänger) oder Bluetooth® 4.0 beide mit AES-128 Verschlüsselung

Anschlussbuchsen:

- USB-C Buchse für Ladekabel

Zuverlässigkeit:

MTBF > 80.000 Stunden

Produktzulassungen:

- CE
- FCC
- WHQL Win 10 64-bit
- Bluetooth® SIG licensing

Systemvoraussetzungen:

- Zum Anschluss über Bluetooth®: Kompatibles Gerät mit min. Bluetooth® 4.0 (Low Energy)
- Zum Anschluss über USB: Freie USB-Buchse (Typ A), Windows 7, 8 oder 10

Lieferumfang:

- Tastatur
- Maus
- Stoffbeutel für Maus
- Nano-USB-Empfänger
- Magnetische Aufstellleiste
- USB-A/USB-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

Tastatur: ca. 440 x 130 x 15 mm

Maus: ca. 99 x 62,5 x 33,5 mm

Empfänger: ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm

Aufstellleiste: ca. 423 x 13,5 x 13,7 mm

Ladekabel ca. 120 cm

Abmessungen Verpackung:

ca. 528 x 166,5 x 42mm

Maus:

- Abtastung: Optisch (Sensor: Pixart)
- Auflösung: 1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi (umschaltbar)
- Anzahl Tasten: 6
- Funktion Tasten Rechts-Klick, Links-Klick, Scroll-Rad; Browser vor; Browser zurück, DPI-Umschaltung
- Ausführung Mousrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Symmetrisch
- Stromversorgung Wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie mit 550 mAh (fest verbaut)
- Statusanzeige Verbindung Bluetooth, Funk und Batterieladestatus (Bi-Color LED)
- Gehäusefarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Tastenfarbe: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastatur:

- Bauform Chiclet-Layout mit Nummernblock
- Tastentechnologie: SX
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Magnetische Aufstellleiste zur Einstellung Neigung
- Stromversorgung Wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie mit 650 mAh (fest verbaut)
- Statusanzeige: Feststell-, Rollen- und Num-Taste, Batteriestatus (über LED in Tasten) Verbindung Bluetooth, Funk und Batterieladestatus (Bi-Color LED)
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle
- Anzahl Zusatz Tasten 6 Stück
- Funktion Zusatz Tasten Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm, Taschenrechner

Verpackungseinheit:

Anzahl Produkte im Umkarton: 10

Gewährleistung

Wir investieren viel Engagement in die Entwicklung unserer Produkte und sind von deren Qualität überzeugt. Darum gewähren wir, zusätzlich zu der in der Bedienungsanleitung genannten gesetzlichen Gewährleistung und unter folgend genannten Bedingungen, eine erweiterte Herstellergewährleistung.

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)



JD-9100xx-1 (weiß-silber)

	Produktname	Bestellnummer	EAN/UPC-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Tastatur Gehäusefarbe	Tastatur Tastenfarbe	Anzahl Tasten	Maus Gehäusefarbe	Maus Tastenfarbe
1	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100BE-1	4025112095306	Belgien	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
2	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CS-1	4025112095320	Tschechien/Slowakei	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
3	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100DE-1	4025112095344	Deutschland	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
4	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100EU-1	4025112095382	US-Englisch mit EURO Symbol	Silber	Weiß	104 + 6	Silber / Weiß	Weiß
5	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100FR-1	4025112095405	Frankreich	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
6	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100GB-1	4025112095429	UK	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
7	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100PN-1	4025112095443	Pan-Nordic	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
8	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CN-1	4025112095467	US/CN-Layout	Silber	Weiß	104 + 6	Silber / Weiß	Weiß
9	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100ES-1	4025112095368	Spanien	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
10	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100TW-1	4025112095481	Taiwan	Silber	Weiß	105 + 6	Silber / Weiß	Weiß
11	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100US-1	840183605957 (UPC)	US-Layout	Silber	Weiß	104 + 6	Silber / Weiß	Weiß

CHERRY DW 9100 SLIM

Rechargeable Wireless Desktop



Ausführungsvarianten:



JD-9100xx-2 (schwarz-bronze)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Tastatur Gehäusefarbe	Tastatur Tastenfarbe	Anzahl Tasten	Maus Gehäusefarbe	Maus Tastenfarbe
1	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100BE-2	4025112095313	Belgien	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
2	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CH-2	4025112095290	Schweiz	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
3	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CS-2	4025112095337	Tschechien/Slowakei	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
4	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100DE-2	4025112095351	Deutschland	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
5	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100EU-2	4025112095399	US-Englisch mit EURO Symbol	Schwarz / Bronze	Schwarz	104 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
6	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100FR-2	4025112095412	Frankreich	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
7	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100GB-2	4025112095436	UK	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
8	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100PN-2	4025112095450	Pan-Nordic	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
9	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100CN-2	4025112095474	US/CN-Layout	Schwarz / Bronze	Schwarz	104 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
10	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100ES-2	4025112095375	Spanien	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
11	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100TW-2	4025112095498	Taiwan	Schwarz / Bronze	Schwarz	105 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz
12	CHERRY DW 9100 SLIM	JD-9100US-2	840183605940 (UPC)	US-Layout	Schwarz / Bronze	Schwarz	104 + 6	Schwarz / Bronze	Schwarz