

DIGITUS USB 3.0 Anschlusskabel

AK-300115-018-S
EAN 4016032283256



USB 3.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 1.8m, USB 3.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt

- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 3.0 / 3.1
- Adern Material: CU

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	10,00	38,00	28,00	24,00	9,00
Innen-VPE	10	1,00	40,00	33,50	9,00	12.060,00
Einzel-VPE	1	0,10	21,00	17,00	3,00	1.071,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	21,00	17,00	3,00	1.071,00

Weitere Anwendungsbilder:



