

DIGITUS USB Type-C™ Anschlusskabel

DB-300137-018-S
EAN 4016032383802



USB Type-C Verbindungskabel, Type-C - mikro B St/St, 1.8m, 3A, 480MB, 2.0, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- AWG: 24/28

- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: USB Kabel
- USB-C Produkte: ja
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	4,40	54,00	34,00	30,00	55.080,00
Innen-VPE	10	1,10	26,00	16,00	28,00	11.648,00
Einzel-VPE	1	0,11	23,50	7,50	5,00	881,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	23,50	7,50	5,00	881,25

Weitere Anwendungsbilder:



