

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

DK-300110-010-S
EAN 4016032335450



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz

- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	300	12,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,40	22,00	34,00	4,00	2.992,00
Einzel-VPE	1	0,04	16,00	19,00	2,00	608,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	16,00	19,00	2,00	608,00

Weitere Anwendungsbilder:



