

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300105-010-S
EAN 4016032283669



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz

- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	500	13,58	32,00	45,00	25,00	36.000,00
Innen-VPE	1	0,03	1,00	16,00	19,00	304,00
Einzel-VPE	1	0,03	0,05	9,20	19,60	9,02
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	0,05	9,20	19,60	9,02

Weitere Anwendungsbilder:



