

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300101-030-S
EAN 4016032282600



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz

- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	150	14,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,93	19,00	30,00	5,00	2.850,00
Einzel-VPE	1	0,09	2,50	16,00	19,00	760,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	2,50	16,00	19,00	760,00

Weitere Anwendungsbilder:



