

# DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Vorsicherung, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

DN-95410

EAN 4016032352778



## 1HE Aluminium Steckdosenleiste 10A Plug, 250VAC 50/60Hz, IEC C14 plug, pre-fuse

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder

unten zu befestigen.

### Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- 8x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 10A / 4000W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> mit IEC C14-Stecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Vorsicherung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	9,64	53,00	28,50	25,00	37.762,50
Innen-VPE	1	0,96	50,10	11,00	5,00	2.755,50
Einzel-VPE	1	0,96	50,10	11,00	5,00	2.755,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,86	50,10	11,00	5,00	2.755,50

### Weitere Anwendungsbilder:

