

DIGITUS On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, USB

DA-12204
EAN 4016032474876



Stereo Office Kopfhörer, On Ear, Noise reduction Kabel 1,95 m, Kontrolleinheit, USB

Das On Ear Headset von DIGITUS® bietet beste Sprachqualität. Durch Geräuschreduzierung am Mikrofon werden störende Umgebungsgeräusche vermindert, so können Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren. Das Headset kann an einem freien USB-Anschluss sowohl als Headset als auch als normaler Kopfhörer verwendet werden. Es lässt sich durch den verstellbaren Bügel leicht an die jeweilige Kopfgröße anpassen, das sorgt für optimalen Tragekomfort. Das Mikrofon lässt sich um 300° drehen, so kann das Headset für rechts- oder linksseitige Nutzung eingestellt werden. Die Kunstleder-Polsterung der Ohrmuscheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, so werden auch längere Telefonkonferenzen zu einem Vergnügen. Ideal für die Nutzung im Büro oder Zuhause, für Telefonkonferenzen oder Web-Seminare.

USB-Headset mit Geräuschreduzierung, Lautstärkeregelung und flexiblen Einstellmöglichkeiten für höchsten Tragekomfort

- Anschlussart: USB 3.0 (USB A)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.0

- Länge Anschlusskabel: 195 cm
- Geräuschreduzierung Mikrofon (One Direction)
- Kontroll-Modul: Lautstärkeregelung & Stummschaltung für Mikro und Lautsprecher
- Durchmesser Ohrmuschel: 40 mm
- Ohrpolster: Bequemer Tragekomfort durch Kunstleder (PU)
- Empfindlichkeit Kopfhörer: 115 dB ± 3 dB
- Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
- Maximale Leistung: 84 mW
- Frequenz Kopfhörer: 20 - 20.000 Hz
- Empfindlichkeit Mikrofon: -52 dB
- Impedanz Mikrofon: ≤ 2,2 kOhm
- Frequenz Mikrofon: 50 - 15.000 Hz
- Betriebssysteme: Windows 10/8/7/XP, macOS 10.4 oder höher
- Anschluss: USB

Lieferumfang

- 1 x On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, USB
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	28	9,40	41,00	39,00	59,00	94.341,00
Innen-VPE	1	0,34	8,10	19,70	18,80	2.999,92
Einzel-VPE	1	0,34	8,10	19,70	18,80	2.999,92
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	8,10	19,70	18,80	2.999,92

Weitere Anwendungsbilder:

