

DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)

DN-31121-B
EAN 4016032477839



42HE Netzwerkschrank Unique, 2053x800x800 mm doppelfl. Stahl-Fronttür, schwarz

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Stahl-Fronttür, doppelflügelig
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
- Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppelflügelig
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
- IP Schutzklasse: IP20
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 800 mm
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, doppelflügelig
- HE: 42
- Traglast: 800 kg
- Montiert: ja
- Rücktür: Stahltür und Kabeinführung, doppelflügelig
- Seitenwände: Beidseitig
- Schranktyp: Netzwerkschrank
- Breite: 800 mm

Lieferumfang

- 1x Netzwerkschrank
- Installations-Set (36 x Schrauben, 36 x Käfigmuttern, 36 x Unterlegscheiben)
- 1x Adapter für Profil-Halbzylinder
- 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben)

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 1 | 161,00 | 85,00 | 85,00 | 210,30 | 1.519.420,00 |
| Innen-VPE | 1 | 161,00 | 85,00 | 85,00 | 210,30 | 1.519.420,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 161,00 | 85,00 | 85,00 | 210,30 | 1.519.420,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 157,98 | 85,00 | 85,00 | 210,30 | 1.519.420,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

