

# DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT)

DN-31107-B  
EAN 4016032477693



**36U Netzwerkschrank, Unique, 1787x800x800 mm ohne Seitenteile, schwarz**

**Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.**

- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter liegt bei)
- Stahl-Rücktür mit Rundschloss, doppeflügelig
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
- IP Schutzklasse: ohne
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 800 mm
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 36
- Traglast: 800 kg
- Montiert: ja
- Rücktür: Stahltür und Kabeinführung, doppeflügelig
- Seitenwände: Ohne
- Schranktyp: Netzwerkschrank
- Breite: 800 mm

**Lieferumfang**

- 1x Netzwerkschrank
- Installations-Set (36 x Schrauben, 36 x Käfigmuttern, 36 x Unterlegscheiben)
- 1x Adapter für Profil-Halbzylinder
- 4x Erdungskabel (inkl. Muttern und Unterlegscheiben)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	123,37	85,00	85,00	183,70	1.327.230,00
Innen-VPE	1	123,37	85,00	85,00	183,70	1.327.230,00
Einzel-VPE	1	123,37	85,00	85,00	183,70	1.327.230,00
Netto einzeln ohne VP	1	120,53	85,00	85,00	183,70	1.327.230,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

