

DIGITUS VGA Monitor Y-Verteilerkabel

DB-310400-002-S
EAN 4016032383567



VGA Monitor Y-Verteilerkabel, HD15 - 2xHD15 St/Bu, 0.2m, passiv, gold, sw

Zum Anschluss von zwei Monitoren an einer VGA HD15-Schnittstelle.

Betrieb von zwei Monitoren an einer PC-Schnittstelle.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 0.2 m
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- Adern Material: CU

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 20 | 120,00 | 56,50 | 32,50 | 33,50 | 61.514,40 |
| Innen-VPE | 1 | 6,00 | 32,00 | 27,50 | 16,50 | 14.520,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 6,00 | 26,50 | 15,00 | 6,00 | 2.385,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 5,91 | 26,50 | 15,00 | 6,00 | 2.385,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

