

DIGITUS Universal Docking Station, USB Type-C™

DA-70875

EAN 4016032456650



Universal Docking Station, USB-C, 11 Ports, Grau 3x Video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x Kartenleser

Die vollfunktionale Universal Docking Station USB Type-C™ von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Es sind drei Video-Schnittstellen (HDMI, Mini DP, VGA) vorhanden, wobei zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können. Die höchstmögliche unterstützte Auflösung hierbei: Brillantes UHD (4K2K / 30 Hz). Des Weiteren sind drei USB 3.0 Anschlüsse integriert, von denen ein Port (5 V / 1,5 A) zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte bereithält. Ergänzt werden die USB-Schnittstellen durch einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD 2.0) Funktionalität. Ebenso verbaut sind zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel in Ihr Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch einen Stereo Audio-Anschluss. Erweitern Sie Ihr Notebook über nur einen USB-C™ Port - mit der multifunktionalen Universal Dockstation USB Type-C™.

Verwandeln Sie Ihr Notebook in ein voll funktionsfähiges Desktop System - Erweitern Sie Ihr Notebook um 11 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port:

- Unterstützt Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p Auflösung (HDMI, MiniDP)
- Dual Monitor Funktion - Anschluss von zwei Monitoren gleichzeitig
- 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (UHD Auflösung, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD 2.0) Funktion zur schnellen Ladung des Notebooks (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), ein Port mit Ladefunktion für Mobilgeräte (5 V/1,5 A)
- 1 x Stereo Audio Anschluss - Anschluss von Kopfhörern oder Mikrofon
- 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung Deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
- 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Kabellänge: 10 cm

- Farbe: Grau
- Abmessungen: L 7,5 x B 13,5 x 1,7 cm
- Gewicht: 250 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
- Diese Docking Station unterstützt keine Thunderbolt™ 3 Geräte (Notebooks, Monitore)
- Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Anzahl Ports Audio: 1
- Kartenleser: ja
- Anzahl Bildschirme: 2
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- USB-C Power Delivery: 60W
- Anzahl Ports USB A: 3
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Videoausgang: HDMI, Mini DisplayPort, VGA
- Anzahl Ports Video: 3
- USB-C Produkte: ja
- HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz

Lieferumfang

- Universal Docking Station, USB Type-C™
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	9,80	53,50	33,50	16,50	29.572,10
Innen-VPE	1	0,33	17,00	14,00	2,50	595,00
Einzel-VPE	1	0,33	17,00	14,00	2,50	595,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,27	17,00	14,00	2,50	595,00

Weitere Anwendungsbilder:

