

# DIGITUS SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km

DN-81205  
EAN 4016032424314



### 10G SFP+ Module, Singlemode, BiDi, DDM LC Simplex Connector, Tx1330/Rx1270, bis zu 10km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

#### Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- SFP+ (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Hirschmann, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Wellenlänge: TX 1330 /RX 1270, Singlemode
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0,5 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -13 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 10 km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus

- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- 3,3V Stromversorgung
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Länge: 10000 m
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Cisco
- Anschluss: LC
- Verbindung: SFP+
- DDM Unterstützung: ja
- Distanz (km): 10
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Wellenlänge: 1270/1330 nm

#### Lieferumfang

- 10G SFP+ Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	120	7,00	55,00	39,50	25,50	55.398,80
Innen-VPE	1	0,06	11,70	9,30	3,20	348,19
Einzel-VPE	1	0,06	11,70	9,30	3,20	348,19
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	11,70	9,30	3,20	348,19

Weitere Anwendungsbilder:

