

## Allgemein

Artikelnummer	QL820NWBZG1
Druckverfahren	Thermodirekt
Max. Druckauflösung	300 x 300 dpi (Standard) 300 x 600 dpi (hochauflösend)
Max. Druckhöhe	60,96 mm
Max. Etikettenbreite	62 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	Schwarz-Druck: 176 mm/Sek. (110 Etiketten/Min.) Rot-Schwarz-Druck*: 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
Schneideeinheit	Automatisch
Anzahl Tasten	7
Display	Grafik-LCD (beleuchtet, 62 x 26 mm)
Druckemulationen	Raster   ESC/P   P-touch Template   ZPL/ZPL II (auf Anfrage)
Speicher	6 MB 255 Vorlagen
Integrierte Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Integrierte Schriftgrößen	Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)

## Schnittstellen

USB	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B) USB-Host (HID Klasse)
LAN	10 Base-T/100 Base-TX
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR   Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
Airprint	Ja
MFi	Ja

## Etiketten Design Software

Kompatibilität	Windows, Mac
Bildunterstützung	BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftgrößen	Alle installierten Größen
Schriftstile	10
Rahmen	126
Einstellbare Etikettenlänge	12,7-1000 mm
Rot-Schwarz-Druck	Ja*
Spiegeldruck	Ja
Vertikaldruck	Ja
Barcodes	CODE39, ITF (I-2/5), EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, GS1 DataBar(RSS), QR Code, Micro QR-Code PDF417, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar(RSS), POSTNET, GS-1 Composite, Aztec Code
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
Mehrfachausdruck	1-9999
Nummerierung	1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
Layoutvorlagen laden/speichern	Ja
Add-In-Funktion (nur Windows)	Word, Outlook, Excel
Datenbankverknüpfung	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xism, accdb, Microsoft® SQL Server Datenbank Mac: csv, txt
Download Etikettenvorlagen	Ja

\*Erfordert DK-22251



Ein Produkt der Deutschen Post

Alle enthaltenen Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Windows, Windows Vista und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und das Mac Logo sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

### Kompatibilität

**Computer** Windows, Mac, Linux

**iPrint&Label App** iOS/Android

**Print SDK** iOS/Android

**b-PAC SDK** Windows

### Verbrauchsmaterial

**DK-Endlos-Etiketten** 12/29/38/50/54/62 mm

**DK-Einzel-Etiketten** 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

### Abmessungen und Gewichte

**Ohne Verpackung** 125 x 234 x 145 mm (B x T x H)  
1,16 kg

**Mit Verpackung** 298 x 184 x 232 mm (B x T x H)  
2,62 kg

**Master Karton  
(3 Geräte)** 564 x 312 x 254 mm (B x T x H)  
8,55 kg

### Optionales Zubehör

**Akkueinheit  
(inkl. Li-Ion-Akku)** PA-BU-001

### Sonstiges

**Sprachen (Display)** Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch

**Lieferumfang** Etikettendrucker QL-820NWB  
2 Starter-Etikettenrollen  
[Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 Stück;  
Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck), 62 mm x 5 m]  
Netzkabel und -adapter  
USB-Kabel  
Dokumentation



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)