

DIGITUS VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung

DS-40131
EAN 4016032365686



Video Konverter VGA/Audio auf HDMI bis 1920x1080p (Full HD), kleines Gehäuse, schwarz

Der DIGITUS DS-40131 wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HDMI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.

Wandelt ein VGA-Videosignal in ein HDMI-Videosignal um

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kleines kompaktes Gehäuse
- Eingang: VGA + Stereo Audio
- Ausgang: HDMI
- HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps
- Stromzufuhr: USB

- Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)
- Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
- Mögliche Auflösungen: 1920 x 1080 60 Hz, 1680 x 1050 60 Hz, 1600 x 1200 60 Hz, 1600 x 900 60Hz, 1366 x 768 60 Hz, 1360 x 768 60 Hz, 1280 x 1021 75 Hz, 1280 x 800 60 Hz, 1280 x 960 60 Hz, 1280 x 800 75 Hz, 1280 x 768 60 Hz, 1280 x 600 60 Hz, 1152 x 864 75 Hz, 1152 x 864 60 Hz, 1024 x 768 75 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 800 x 600 75 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 75 Hz, 640 x 480 60 Hz
- Maße: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Gewicht: 42 g
- Audio: ja
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Signal Eingang: VGA
- Signal Ausgang: HDMI

Lieferumfang

- VGA auf HDMI Konverter
- USB Stromkabel
- Bedienungsanleitung

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 50 | 7,10 | 39,50 | 32,50 | 36,00 | 46.215,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,14 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,14 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,11 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |

Weitere Anwendungsbilder:

