

# DIGITUS FTTH Mikro Spleißbox für 12 (24) x Spleißverbindungen mit Spleißkassette

DN-931092  
EAN 4016032466222



### Mikro Glasfaser Box, 12x Fasern, Splice Kassette inkl. Spleißhalter für Crimpspleißs.

Die Mikro Spleißbox von DIGITUS® ist vor allem für FTTH-Anwendungen (Fiber to the home) konzipiert und kann bis zu 12 Spleißverbindungen aufnehmen. Mit der Spleißhalterung werden die Fasern optimal innerhalb der mitgelieferten Spleißkassette fixiert und sind so geschützt im Gehäuse untergebracht. Das Gehäuse besteht aus Basisplatte, Spleißkassette und Deckel und ist für die Wandmontage ausgelegt. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem Kabeleinführungstüllen, zwei Kabelklammern mit Klebeflächen und Kabelbinder zur Fixierung der Kabel.

### Mikro Spleißbox geeignet für die Aufnahme von bis zu 24 Spleißverbindungen inklusive Spleißkassette & Spleißhalterung

- Geeignet für bis zu 24 Spleißverbindungen

- Inklusive zwei Spleißhalterungen für je 12 Spleißverbindungen
- Geeignet für Wandmontage
- Kabeleinführungen 2 x je Seite oder rückseitig möglich
- Inklusive Montagematerial, Kabeldurchführungstüllen & Spleißhalterung
- Abmessungen: 160 x 110 x 30 mm (L x B x H)
- Gewicht: 170 g (Basisplatte, Spleißkassette, Deckel)
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

### Lieferumfang

- 1 x FTTH Mikro Spleißverteiler, 4 x SC / Simplex, 4 x LC / Duplex
- 2 x Spleißhalterung
- 2 x Kabeleinführungstüllen
- 4 x Kabelbinder
- Montageanleitung

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Karton-VPE            | 50             | 15,00        | 38,00      | 52,00       | 40,00     | 79.040,00       |
| Innen-VPE             | 1              | 0,30         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,30         | 16,00      | 17,50       | 4,00      | 1.120,00        |
| Netto einzeln ohne VP | 1              | 0,21         | 16,00      | 17,50       | 4,00      | 1.120,00        |

### Weitere Anwendungsbilder:



