

APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION

Part Number: PNET1GB



Eingang

Eingangsanschlußart	--
---------------------	----

Überspannungsschutz und Filterung

Spitzenstrom (Normal Mode)	6.50 kA
Spitzenstrom (Common Mode)	0.25 kA
Antwortzeit (ns) NM	1 ns
Datenleitungsschutz	RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz
Geschützte Leitung	1-8
Nenn-Durchlassspannung	< 60

Abmessungen

Nettogewicht	0.05 KG
Maximale Höhe	104.00 mm
Maximale Breite	47.00 mm
Maximale Tiefe	28.00 mm
Versandgewicht	0.11 KG
Versandhöhe	104.00 mm

Versandbreite	90.00 mm
Versandtiefe	29.00 mm
Verpackungseinheit	144.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	522 x 582 x 434 mm
Gewicht der Verpackungseinheit	21.00 KG
SCC-Codes	1073130422673 1
Farbe	Beige
Anzahl Palletten	1152.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	-15 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Lagerungstemperatur	-15 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%

Conformance

Begutachtung	UL 497B
Standardgarantie	Produkt-Lebensdauer
UL 1449 TVSS Rating	330V

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)