

DIGITUS durchgefärbte SC simplex OM2 Pigtaills

DK-25221-02
 EAN 4016032261643



LWL Pigtail-Set, 12 Stk., SC, MM OM2 50/125 µ loose buffer, Farbcode DIN IEC 304, 2 m

Die DIGITUS® LWL Pigtaills sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau).

- Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002
- Betriebstemperatur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C ... +65 °C
- Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4 dB
- Rückflussdämpfung MM PC: > 25 dB

- Zirkonia-Keramik Ferrule
- Simplex OM2 50/125 µ 2m
- Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primärcoating: Acrylate; Ø 250 ± 15 µm
- Farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: Weiss, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau
- 12 Stück als Verpackungseinheit
- Loose buffer
- Haube: einfarbig
- Anschluss 1: SC
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Kabelmantel: LSOH
- Faser Klasse: OM2
- Art: Multimode
- Länge: 2 m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	160	13,93	60,00	38,00	32,00	72.960,00
Innen-VPE	20	1,74	18,00	19,50	14,00	4.914,00
Einzel-VPE	1	0,09	1,00	20,00	30,00	600,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	1,00	20,00	30,00	600,00