


DIGITUS SFP+ 10G 5m DAC Kabel

DN-81224-02
EAN 4016032446118



SFP+ 10G DAC Kabel 5m AWG 24, HP kompatibel

Die Digitus® SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden folgende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu Hewlett Packard (HP) H3C kompatibel.

Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen

- AWG 24 Twinax cable
- 5 m maximale Entfernung
- 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
- Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8

- Kompatible Marken: Hewlett Packard (HP/Aruba) kompatibel
- DDM / DOM-Unterstützung
- Temperaturbereich: 0-70 ° C
- Anschlüsse: SFP +
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- Leistungsaufnahme: 0,5W
- Transceiver Typ: DAC
- AWG: 24
- Länge: 5 m
- Hersteller Kompatibilität: HP
- DDM Unterstützung: nein

Lieferumfang

- SFP+ 10G 5m DAC Kabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	1,50	48,00	48,00	38,00	87.552,00
Innen-VPE	1	0,02	0,00	32,00	4,00	4.096,00
Einzel-VPE	1	0,02	32,00	32,00	4,00	4.096,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	32,00	32,00	4,00	4.096,00