

HP 17-cp0478ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 17-cp0478ng - Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz
 - Win 10 Home 64-Bit - Radeon Graphics -
 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm
 (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 -
 Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung
 und Unterseite), vertikal gebürstetes Muster
 mit Tastaturrahmen in IMR-Ausführung -
 kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 4K586EA#ABD
 EAN: 0196068864002

Beschreibung:
 Vom hochauflösenden Bildschirm mit 17,3 Zoll Diagonale bis hin zum Einsatz von Kunststoffen, die andernfalls möglicherweise im Meer gelandet wären, bei der Fertigung - das HP 17 Laptop ist sowohl für deine Bedürfnisse im Alltag als auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz konzipiert.



Der HP 17 Laptop bietet ein durchdachtes Design und eine hohe Leistung dank AMD-Prozessor, schnellem WLAN und großzügigem Speicher. Genießen Sie eine natürlichere und komfortablere Schreibposition mit dem Lift-Hinge-Design und dem vergrößerten Clickpad. Das Design des HP 17 besteht aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, und aus recyceltem Kunststoff.



Key Selling Points:

- Hebescharnier-Design. Das neue Hebescharnier-Design hebt die Tastatur für eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen an.
- Hochleistungsprozessor und -grafikkarte. Mit der Performance eines leistungsstarken-AMD Prozessors gelingt Multitasking leicht und schnell.
- Schnelleres Aufladen. Keine langen Ladezeiten mehr, die Arbeit oder Freizeitspaß unterbrechen. Lade den Akku mit HP Fast Charge innerhalb von 45 Minuten auf bis zu 50 %.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 17-cp0478ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz (4.3 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics



Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.25 Stunden
Farbe	Natural Silver, Lackoberfläche (Abdeckung und Unterseite), vertikal gebürstetes Muster mit Tastaturrahmen in IMR-Ausführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm
Gewicht	2.07 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver



Product Features:

- Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows - jetzt noch besser.
- Mobile Prozessoren der AMD Ryzen 5000 U-Serie
Wenn du jeden Tag damit zu kämpfen hast, deine Videokonferenzen, das Surfen im Internet sowie das Erstellen von Tabellenkalkulationen und Präsentationen unter einen Hut zu bringen, dann sind die Geräte der AMR Ryzen 5000-Serie mit Mobile Prozessor wie für dich gemacht.
- Full-HD-Display
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie kristallklare Grafiken und Bilder in brillanter Qualität mit 2 Millionen Pixeln. Die Auflösung von 1920 x 1080 eröffnet eine neue Dimension für all Ihre digitalen Inhalte.
- PCIe SSD-Speicher
Blitzschneller Systemstart in wenigen Sekunden - mit bis zu 512 GB PCIe SSD-Speicher.
- Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Dank Wireless-Technologie können Sie Ihr Gerät mit Wi-Fi- und Bluetooth-Zubehör verbinden.
- MU-MIMO unterstützt
Wenn Sie mehrere MU-MIMO-Geräte zu Hause verwenden, funktioniert die MU-MIMO-Unterstützung in Kombination mit einem MU-MIMO-Router - Auf diese Weise wird der Netzwerkverkehr maximiert und das Online-Erlebnis optimiert.