

Smeg 50's Style SMF03BLEU - Küchenmaschine - 800 W - Schwarz

Produktbeschreibung: Smeg 50's Style SMF03BLEU -
Küchenmaschine - 800 W - Schwarz

Gruppe: Küchenmaschinen
Hersteller: SMEG
Hersteller Artikel Nr: SMF03BLEU
EAN: 8017709269203



Beschreibung:

Mit der Smeg Küchenmaschine realisieren Sie Ihre Wunschrezepte Tag für Tag - die erprobte Technik und robuste Materialien machen es möglich. Der 800 Watt starke Motor und 10 Geschwindigkeitsstufen garantieren stets beste Verarbeitungsergebnisse für jedes Rezept. Die Smooth-Start-Funktion sorgt dabei für ein sanftes Anlaufen ohne Spritzen. Das Planeten-Rührwerk gewährleistet ein sanftes, leises und perfektes Vermengen der Zutaten.

Key Selling Points:

- Planeten-Rührwerk
- Variable Drehzahlregelung
- Edelstahl-Quirl mit flexiblen Rührkanten

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Smeg 50's Style SMF03BLEU - Küchenmaschine - 800 W - Schwarz
Produkttyp	Küchenmaschine - 800 W
Farbe	Schwarz
Funktionen	Knetmaschine, Mixer, Rührbesen
Schüsselkapazität	4.8 Liter
Geschwindigkeitseinstellungen	10 Voreinstellungen
In Lieferung enthaltenes Zubehör	Flexi-Rührbesen, Kneithaken aus Aluminium, Alu-Flachrührer, Edelstahl-Schneebesen
Steckertyp	Euro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.2 cm x 22.1 cm x 37.8 cm
Gewicht	9.5 kg

Product Features:

- Planeten-Rührwerk
Das optimierte Rührwerk gewährleistet ein sanftes, leises und perfektes Vermengen der Zutaten.
- Variable Drehzahlregelung
10 Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 800 Watt Leistung garantieren stets beste Verarbeitungsergebnisse für jedes Rezept. Egal ob leichter Eischnee oder schwerer Nudelteig. Die Smooth-Start-Funktion sorgt für ein sanftes Anlaufen der Maschine ohne spritzen.
- Edelstahl-Quirl mit flexiblen Rührkanten
Der dreiarmlige Edelstahl-Quirl mit flexiblen Kanten aus Silikon erreicht rundherum Boden und Wände der Rührschüssel und damit alle Zutaten. Der Schüsselinhalt wird so schneller und gründlicher vermengt. Der Rührer ist zudem spülmaschinenfest und somit superleicht zu reinigen.