


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 135610 Etagen-Roller



Etagen-Roller mit 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte im Rahmen liegend, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 500 mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Nutzflächenlänge (mm)	605
Nutzflächenbreite (mm)	408
Etagenhöhen (mm)	194, 724
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	714
Gesamtbreite (mm)	480
Gesamthöhe (mm)	970
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	19
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976735610