

BenQ BL2785TC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: BenQ BL2785TC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LKPLB.QBE

Beschreibung:
 Die BenQ Monitore der BL-Serie wurden mit ergonomischen Design und der Eye-Care-Technologie speziell für den Büroalltag konzipiert. Die Eye-Care-Technologie bietet Ihnen den höchsten Arbeitskomfort und schützt Ihre Augen effektiv vor Ermüdung und langfristigen Schäden, insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ BL2785TC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	110 W
Leistungsmerkmale	USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (Querformat)	61.23 cm x 23.49 cm x 53.54 cm
Gewicht	7.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	TUV Rheinland, HDCP 1.4