

Bosch GPB 18V-5 SC Professional - Baustellenradio - Bluetooth

Produktbeschreibung: Bosch GPB 18V-5 SC Professional -
Baustellenradio - 40 Watt

Gruppe: Tragbares Audio
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 06014A4100
 EAN: 4059952559506



Beschreibung:

Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe.



Key Selling Points:

- Hochflexible Audio-Unterhaltung: digitaler (DAB+; Bluetooth) und konventioneller (FM) Radioempfang sowie AUX-Anschluss
- Äußerst robust: schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen
- Kristallklarer, satter Klang: vier Lautsprecher mit 20 W (jeweils 5 W), integrierter Subwoofer (20 W) für starke Basswiedergabe

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GPB 18V-5 SC Professional - Baustellenradio - Bluetooth
Produkttyp	Baustellenradio
Medieninhaltsquelle	Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.1 cm x 36.8 cm x 34.1 cm
Gewicht	8.8 kg
Drahtlose Schnittstellen	Bluetooth
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Ausgabeleistung	40 Watt
Bildschirm	LCD
Uhr	Digitaluhr
Radio	DAB/DAB+/FM
Lautsprecher	4 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 5 Watt Subwoofer - eingebaut - 20 Watt
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Batterie	AA-Typ

What's in the Box:

- Bosch GPB 18V-5 SC Professional
- Netzteil und Akkuladegerät



- 2 x Batterie
- Audiokabel