

### Lenovo V15-IGL - 39.6 cm (15.6") - Pentium Silver N5030 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V15-IGL 82C3 - Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics 605 - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Iron Gray - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 82C3004AGE  
 EAN: 0195892011569

Beschreibung:  
 Das 39,6 cm (15,6") V15 ist wie ein Bürogehilfe, der Ihre täglichen Aufgaben effizient erledigt. Dadurch bleibt Ihr Unternehmen produktiv und Ihre Daten sicher. Das dünne, schlanke Design und die schmalen Displayränder sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild, egal ob im Büro oder unterwegs.

- Key Selling Points:
- Produktives Arbeiten & Datenschutz
  - Eleganter Stil
  - Auf Zuverlässigkeit getestet



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo V15-IGL - 39.6 cm (15.6") - Pentium Silver N5030 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz (3.1 GHz) / 4 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics 605
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Batterie	Bis zu 6 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.22 cm x 25.15 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.85 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

### Product Features:

- **Produktives Arbeiten & Datenschutz**  
Die integrierte Firmware - Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - schützt Ihre Arbeit durch die Verschlüsselung von Daten und Passwörtern.
- **Eleganter Stil**  
Das zeitgemäße Design verleiht dem Notebook ein hochwertiges Erscheinungsbild. Und dank des schlanken Gehäuses ist es ideal für Geschäftsreisende. Das 39,6 cm (15,6") Display überzeugt mit lebendigen Farben, gestochener Schärfe und schmalen Seitenrändern für eine optimierte Darstellung.
- **Auf Zuverlässigkeit getestet**  
Dieses Notebook wurde unter acht extremen Bedingungen auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit hin getestet: Stoßeinwirkungen, Vibration, integrierte Tastatur, Lebensdauer der Scharniere, Lüfterzuverlässigkeit, Abnutzung der Abdeckung, Betriebstemperatur und Druck. Es ist für all Ihre Arbeitsanforderungen gerüstet.

### What's in the Box:

- Lenovo V15-IGL 82C3
- Netzteil zur Wandmontage

