

TRENDnet TEG-S762 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged

Produktbeschreibung: TRENDnet TEG-S762 - Switch - unmanaged
- 2 x 10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T -
Desktop, wandmontierbar

Gruppe: Hubs & Switches
Hersteller: TRENDnet
Hersteller Artikel Nr: TEG-S762



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TEG-S762 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	2 x 10GBase-T + 4 x 2.5GBase-T
Leistung	Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44.64 Mpps
Kapazität	Pufferkapazität (MB): 2
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 14.5 cm x 3.3 cm
Gewicht	2.33 kg