

Mac Audio MPEXclusive 2.0 - Auto - Verstärker - extern

Produktbeschreibung: Mac Audio MPEXclusive 2.0 - Auto - Verstärker - extern - 2-Kanal - 180 Watt x 2

Gruppe: Audio für das Auto
Hersteller: Mac Audio
Hersteller Artikel Nr: D1104122



Beschreibung:
Dem MPEXclusive 2.0 lassen sich satte 180 Watt maximale Ausgangsleistung pro Kanal entlocken. Dafür ist der 2-Kanal-Verstärker für den stabilen Betrieb an 2 Ohm freigegeben und mit hochleistungsfähigen Komponenten bestückt. Auch der MPEXclusive 2.0 ist mit einer Schutzschaltung effektiv gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur gesichert, eine rote und grüne LED geben Auskunft über den Betriebsstatus. Mit dem Stereo-Schalter lässt sich bequem zwischen 2-Kanal- und Mono-Betrieb hin- und her wechseln.

Key Selling Points:

- Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
- Variabler Bass Boost 0-12 dB bei 45 Hz
- Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
- Stabil an 2 Ohm
- Mono/Stereo-Schalter
- Variabler Tiefpass 40-300 Hz
- Bru?cken-/Tri-Mode Betrieb
- Variabler Hochpass 40-300 Hz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mac Audio MPEXclusive 2.0 - Auto - Verstärker - extern
Produkttyp	Verstärker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.9 cm x 22.6 cm x 5.5 cm
Gewicht	2 kg
Formfaktor	Extern
Verstärker	2-Kanal
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl	180 Watt x 2
Einzelheiten der Verstärkerausgabe	60 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - 14,4V Gleichstrom - 2 Kanäle 160 Watt - 4 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 1 Kanäle 80 Watt - 2 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 2 Kanäle