

## Makita XGT HP002GZ - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Makita XGT HP002GZ -  
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2  
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel - 64  
N·m - ohne Batterie - 40 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Makita  
Hersteller Artikel Nr: HP002GZ  
EAN: 0088381735667

### Beschreibung:

Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz. Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm. Mit abschaltbarem Schlagwerk.

### Key Selling Points:

- Xtreme Protection Technology: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kompaktes und handliches Design



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita XGT HP002GZ - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 600 / 0 - 2200 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Max. Drehmoment (hart)	64 N·m
Max. Drehmoment (weich)	30 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen