

Stanley Infrarotthermometer

Produktbeschreibung: Stanley - Infrarotthermometer

Gruppe: Zubehör für Kleingeräte

Hersteller: Stanley Black & Decker

Hersteller Artikel Nr: STHT0-77365

Key Selling Points:

- Emissionsgrad: 0,95 - Zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren
- Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen: Rote Anzeige für hohe Temperaturen, blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
- Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: ± 2 °C
- Beleuchtetes Display - für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C - für eine Vielzahl von Aufgaben durch breites Messspektrum
- IP-Klassifizierung: IP20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Lieferumfang: 2x AAA Batterien, Handgelenkschlaufe



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Stanley Infrarotthermometer
Produkttyp	Infrarotthermometer
Batterie erforderlich	2 x Typ AAA
Packungsinhalt	AAA-Batterie x 2 Handgelenkband