

### Brother RuggedJet RJ-3250WBL - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt

Produktbeschreibung: Brother RuggedJet RJ-3250WBL -  
Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (7,2  
cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. -  
Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 5.0, USB-C

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Brother  
Hersteller Artikel Nr: RJ3250WBLZ1  
EAN: 4977766814843



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-3250WBL - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	807 g
Max. Mediengröße	Rolle (7,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 5.0, USB-C
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, Standard 2 of 5, Intelligent Mail Barcode, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128
Medientyp	Empfangsetiketten
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 18 cm x 7.7 cm

