

Brother MFC-J6957DW - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Brother MFC-J6957DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 850 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Brother
 Hersteller Artikel Nr: MFCJ6957DWRE1
 EAN: 4977766818063



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Brother MFC-J6957DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.6 cm x 47.7 cm x 44.5 cm

Gewicht

27.5 kg

Umweltschutzstandards

Blauer Engel

